

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stalowy-wozek-inwalidzki-classic-tim-z-pompowanymi-kołami-i-poduszka-p-1321.html>



Stalowy wózek inwalidzki CLASSIC-TIM z pompowanymi kołami i poduszką

Cena brutto	549,00 zł
Cena netto	508,33 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SN-TGO-CLASSICTIM

Opis produktu

Klasyczny stalowy wózek inwalidzki z poduszką CLASSIC-TIM to niezawodne i niezwykle solidne rozwiązanie stworzone z myślą o osobach z ograniczeniami ruchowymi. Wyjątkowo trwała, sztywna rama wykonana z wysokiej jakości stali gwarantuje doskonałą stabilność oraz pełne bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Wózek charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem – doskonale sprawdza się w warunkach domowych, w wyspecjalizowanych ośrodkach opiekuńczych, a także podczas codziennych spacerów. Konstrukcja bez problemu znosi **obciążenie do 135 kg**, oferując funkcjonalność bez kompromisów.

Model CLASSIC-TIM kładzie ogromny nacisk na codzienny komfort i dopasowanie do indywidualnych potrzeb. W standardzie wózek wyposażony jest w wygodną poduszkę do siedzenia oraz innowacyjny system **szybkoszłączki**, który pozwala na błyskawiczne zdemontowanie tylnych kół, co radykalnie ułatwia transport wózka w bagażniku samochodu. Ogromnym atutem są uchylne i zdejmowane podnóżki, które ułatwiają bezpieczne wsiadanie.

W trosce o spokój użytkownika, produkt został objęty specjalnym programem ochronnym. Oprócz **24-miesięcznej gwarancji** na podzespoły, producent zapewnia aż **60-miesięczną (5-letnią) gwarancję na stalową strukturę ramy**.

Dostępne warianty i konfiguracja wózka (Wybierz z listy opcji):

Szeroka gama wersji pozwala idealnie dopasować wózek CLASSIC-TIM do budowy ciała pacjenta oraz wymagań opiekuńczych. Wybierz odpowiednią konfigurację z menu rozwijanego:

- **Rozmiary siedziska (43 cm, 46 cm, 48 cm, 51 cm):** Pozwalają na precyzyjny dobór szerokości wózka do gabarytów użytkownika. Rozmiar 51 cm dedykowany jest dla osób o cięższej budowie. Wszystkie wersje posiadają koła na szybkoszłączkach.
- **Wariant z kołami tylnymi pełnymi:** Bezobsługowa wersja wyposażona w koła z litego tworzywa (poliuretan/guma), całkowicie odporna na przebicia i niewymagająca pompowania. Dostępna dla rozmiarów 43, 46, 48 oraz 51 cm.
- **Wariant z hamulcem pomocniczym (dla opiekuna):** Wersja wyposażona w dodatkowe ręczki hamulcowe dla osoby prowadzącej wózek, zamontowane na oparciu. Zwiększa bezpieczeństwo podczas zjazdów z pochyłości. Dostępna dla rozmiarów 46 cm oraz 51 cm.
- **Wariant z regulacją kąta podnóżków (Wersja ELR):** Specjalistyczna wersja wyposażona w podnóżki z płynną regulacją kąta uniesienia kończyn do poziomu. Idealna dla pacjentów ze schorzeniami krążeniowymi, obrzękami lub po urazach ortopedycznych. Dostępna dla rozmiarów 43, 46, 48 oraz 51 cm.

Cechy i zalety wózka klasycznego CLASSIC-TIM:

- sztywna i niezwykle wytrzymała stalowa rama (udźwig do 135 kg),
- **wydłużona gwarancja dla Twojego spokoju: 24 miesiące na sprzęt i aż 60 miesięcy (5 lat) na ramę,**
- wygodna poduszka do siedzenia dołączona w zestawie w standardzie,
- **system szybkozłączki** ułatwiający błyskawiczny demontaż tylnych kół do transportu,
- możliwość personalizacji: wybór kół pełnych lub pompowanych,
- opcjonalne wyposażenie: hamulec dla osoby prowadzącej oraz podnóżki z regulacją kąta (ELR),
- uchylne oraz całkowicie zdejmowane podnóżki standardowe,
- taśma zabezpieczająca łydki zwiększająca stabilizację nóg podczas jazdy,
- intuicyjny system szybkiego składania na płasko (szerokość po złożeniu to tylko 30 cm).

Wymiary i dane techniczne:

Dostępne szerokości siedziska	43 / 46 / 48 / 51 cm
Szerokość całkowita wózka	57 – 67 cm (zależnie od wybranego siedziska)
Wymiary użytkowe siedziska	42, 45, 47, 50 cm (szer.) × 40 cm (głębokość)
Wysokość całkowita / Głębokość	91 cm / 101 cm
Szerokość po złożeniu ramy	30 cm
Demontaż kół (Szybkozłączka)	Tak, w standardzie
Maksymalne obciążenie pacjenta	do 135 kg
Waga całkowita sprzętu	18,6 – 21,0 kg (w zależności od rozmiaru i opcji)
Kolorystyka	Rama: Srebrny Tapicerka: Czarny

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1. Czym jest szybkozłączka i dlaczego jest tak przydatna?

Szybkozłączka to specjalny mechanizm w piaście tylnego koła. Wystarczy wcisnąć jeden przycisk znajdujący się na środku felgi, aby w ułamek sekundy całkowicie wypiąć duże koło z ramy wózka. Znacznie ułatwia to wkładanie sprzętu do mniejszych bagażników samochodowych oraz jego przechowywanie w domu.

2. Jakie koła wybrać – pompowane czy pełne?

Koła pompowane lepiej amortyzują wstrząsy na nierównym terenie (kostka brukowa, parki), ale wymagają sporadycznego dopompowywania (pompka jest w zestawie) i są narażone na przebicie. Koła pełne (z poliuretanu/gumy) są całkowicie bezobsługowe i odporne na ostre przedmioty, co sprawia, że są idealne do użytku wewnątrz budynków lub na nawierzchniach utwardzonych.

3. Czym różnią się podnóżki ELR od tych standardowych?

Standardowe podnóżki utrzymują nogi w ustalonej, lekko ugiętej pozycji i można je jedynie uchylać na boki przy wsiadaniu. Opcjonalne podnóżki z systemem ELR posiadają regulację kąta – pozwalają na płynne podniesienie i wyprostowanie nóg pacjenta (nawet do poziomu), co jest kluczowe po zabiegach chirurgicznych, przy urazach kolan lub przy problemach z krążeniem i obrzękami.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

CLASSIC TIM: roz. 43,46,48 cm (szybkozłączka) (koła tylne pełne) , roz. 43,46,48 cm (szybkozłączka) (regulacja kąta podnóżków) (+ 131,00 zł) , roz. 46 (szybkozłączka) (hamulec pomocniczy) , roz. 51cm (szybkozłączka) , roz. 51cm (szybkozłączka) (hamulec pomocniczy) (+ 155,00 zł) , roz. 51cm (szybkozłączka) (koła tylne pełne) (+ 131,00 zł) , roz. 51cm (szybkozłączka) (regulacja kąta podnóżków) (+ 131,00 zł)